

**Garant**

Šlifavimo gaubtelis (SiC), Grūd. dyd. 150, Šlifavimo gaubtelio Ø, ilgis, forma:  
1319G

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553328 1319G
GTIN	4062406272036
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

**Silicio karbidas (SiC)** idealiai tinka titano, aliuminio ir jų lydinių apdirbimui.

**Paskirtis:**

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės, o staklėms veikiant juos patikimai laiko išcentrinė jėga. **Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami** (užsukti/nusukti įpjovų kryptimi).

**Pastaba:**

Tinka tik su šlifavimo gaubtelių laikikliais Nr. 553100.

**Techninis aprašymas**

Šlifavimo gaubtelio ilgis	19 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	16000 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo gaubtelio Ø	13 mm
Forma	G

Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Grūdėtumas	150
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 150
Produkto rūšis	Šlifavimo gaubtelis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
Ti	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Šlifavimo gaubtelio laikiklis Galvos Ø, ilgis, forma 1319G	553100 1319G
--	--------------