




Izoliuotos mechaniko šoninio kirpimo žnyplės, rankenos su apvaskalais, KW, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	724205 125
GTIN	4003773048022
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis. Pjovimo briaunų kietumas apie 63 HRC. Laisvai judinamas įlietas lankstas.

Izoliuotos replės, keliais komponentais dengtos rankenos. Su atidarymo spyruokle.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankinis plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	0,6 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	1 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	125 mm
Produkto pavadinimo požymis	KW
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	poliruota
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės