



Priekinio kirpimo žnyplės elektronikai, poliruotos, lenktas 27°, KW, Visas ilgis: 115mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	726962 115
GTIN	4003773040439
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Stabilus, perdurtas ir lankstus lankstas. Dvigubos mažos trinties spyruoklės atveria labai švelniai ir tolygiai. Daugiasluoksnės rankenos, mėlynos / raudonos.

Paskirtis:

Tiksliam pjovimui, pvz., elektronikos ir tiksliosios mechanikos darbams.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Rutuliniams guoliams skirtas plienas, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis	12 mm
visas ilgis	115 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	1,3 mm
Galvutės plotis	10,5 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Šarnyras	pradurtas, be tarpelio

Galvutė	lenktas 27°
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 56 HRC)
Medžiaga	Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva
Paviršius	poliruotos iki veidrodinio blizgesio
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės