



## Kaukė su orpūtės-respiratoriaus sistema 3M™ Adflo™ High-Altitude (Heavy Duty), Tipas: ADFLO



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	097900 ADFLO
GTIN	4046719806638
Produktų klasė	040

### Aprašymas

#### Modelis:

**Adflo™ High-Altitude kvėpavimo takų apsauga su orpūte**, pritaikanti prie oro slėgio pokyčių. Oro srautas visada yra 170 litrų per minutę, neatsižvelgiant į akumuliatoriaus įkrovimo lygį ar filtro prisotinimą. Kvėpavimo takų apsaugos su orpūte baterijos veikimo laikas – apie 10 – 13 valandų.

#### Standartas:

TH 12941

#### Tiekimo sudėtis:

Adflo™ High-Altitude kvėpavimo takų apsaugos priemonės su orpūte, oro žarna QRS (Nr. 097981), oro srauto rodmuo, priešfiltras (Nr. 097986), belaidė apsauga (Nr. 097984), dalelių filtras (Nr. 097989), naši baterija (Nr. 097995), diržas ir įkroviklis (Nr. 097996).

### Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Orpūtės elementas kvėpavimo takų apsaugos priemonėms su orpūte

