



Suvirintojo kaukė su apsauginių respiratorių sistema 3M™ Speedglas™ G5-01-VC su Adflo™, Tipas: START



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097917 START
GTIN	4062406270551
Produktų klasė	040

Aprašymas

Modelis:

Patogus suvirinimo procesas su nuolatine kvėpavimo apsauga ir lanksčia akių apsauga, naudojant kombinuotą 3M™ Speedglas™ **našią suvirintojo kaukę G5-01 su Adflo™ orpūtės-respiratoriaus sistema**. Automatinė suvirintojo kaukė su **Flip-Up mechanizmu**, todėl skaidrų apsauginį stiklą ir suvirimo filtrą galima keisti nenusiimat kaukės. Tai užtikrina pastovią kvėpavimo takų apsaugą ir gerą ruošinio matomumą pirminių ir baigiamųjų darbų metu, pvz., šlifuojant. Naujoji spalvų technologija 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** užtikrina dar geresnį suvirinimo vietos matomumą ir kontrolę. Tamsiam lygiui galite pasirinkti natūralų, šaltą ar šiltą atspalvį. Naujojoje oro kanalų sistemoje galima individualiai rinktis iš trijų oro srauto reguliavimo variantų, net ir suvirinimo metu.

Tamsieji apsaugos lygiai: 5, 8 – 14.
Šviesumo lygis: 3. Su ličio jonų akumuliatoriumi (veikia iki 1500 valandų).
Suvirinimo filtro langelis: 73 × 109 mm.

Standartas:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Tiekimo sudėtis:

- 3M™ Speedglas™ aukštos kokybės suvirintojo kaukė G5-01 su automatinio suvirintojo filtru G5-01VC (Nr. 098209 G5-01-VC).
- 3M™ Adflo™ High-Altitude orpūtės elementas Nr. 097900, (Adflo™ High-Altitude respiratorius su oro įpūtimo sistema, oro žarna QRS (Nr. 097981), oro srauto rodmuo, pirminis filtras (Nr. 097986), apsauga nuo kibirkščių (Nr. 097984), dalelių filtras (Nr. 097989), galingas akumuliatorius (Nr. 097995), diržas ir įkroviklis (Nr. 097996)).

- **Eksploatacinių reikmenų rinkinys (3 prakaitą sugeriančios juostelės: minkštos medvilnės, frotinė (Nr. 098004) ir odinė, 2 vidiniai priekiniai skydeliai (Nr. 098002), 4 išoriniai standartiniai priekiniai skydeliai (Nr. 097930), antveidžio skydelis, oro žarnos dangtelis, veido sandariklis.**
- **Sandėliavimo krepšys.**

Techninis aprašymas

Klasifikavimas pagal EN 379	1/1/1/2
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	500 - 1300 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	0,1 ms
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Suvirintojo kaukė

Priedai

Suvirintojo kaukės automatinis filtras G5-01-VC Tipas G5-01-VC	098209 G5-01-VC
--	-----------------