



LED kišeninis prožektorius Core su baterija, Tipas: P5R-CORE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081468 P5R-CORE
GTIN	4058205020428
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišenių prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paausuoti, **aukštos kokybės lęšiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.

Ledlenser Core serija, nauja žinomos P serijos karta.

Funkcija:

IP68: Yra apsauga nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį (nelaidus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu ir akumuliatoriumi.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
ATEX zona	Nėra
Šviesos srautas	350 lm
Gamintojo pavadinimas	P5R-CORE
Akumuliatorių kiekis	1
Švietimo trukmė, 2 lygis	3,5 h
Apšvietimo priemonės	LED modulis
IP apsaugos klasė	IP 68

Akumulatoriaus talpa	0,75 Ah
Advanced Focus System (AFS)	taip
Svoris	106 g
Švietimo trukmė	1 h
Smart Light Technology (SLT)	taip
Bendras ilgis	123 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Galvos Ø	29 mm
Šviesos srautas, 2 lygis	130 lm
Švietimo trukmė, 3 lygis	25 h
Šviesos srautas, 3 lygis	15 lm
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius