



LED kišeninis prožektorius Core su baterija, Tipas: P6R-CORE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišenių prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paausuoti, **aukštos kokybės lešiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.

Ledlenser Core serija, nauja žinomos P serijos karta.

Funkcija:

IP68: Yra apsauga nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį (nelaidus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu ir akumuliatoriumi.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Gamintojo pavadinimas	P6R-CORE
Galvos Ø	35 mm
Akumuliatoriaus talpa	2,5 Ah
ATEX zona	Nėra
Šviesos srautas	600 lm
IP apsaugos klasė	IP 68
Bendras ilgis	151 mm
Šviesos srautas, 2 lygis	240 lm

Svoris	170 g
Švietimo trukmė	2 h
Akumuliatorių kiekis	1
Smart Light Technology (SLT)	taip
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Švietimo trukmė, 2 lygis	6 h
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Advanced Focus System (AFS)	taip
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Šviesos srautas, 3 lygis	15 lm
Švietimo trukmė, 3 lygis	95 h
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius