

Garant

Šlifavimo ritinėlis Neaustinė šlifavimo medžiaga (ZA), glotnus, Galvos Ø × plotis: 60X30mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554908 60X30
GTIN	4062406272371
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduklė. Koto Ø 6 mm. Ypač patvari smulkios struktūros neaustinė medžiaga su cirkonio korundu (ZA). **Ideali aukštos kokybės plienui apdirbti.**

Paskirtis:

Nešvarumams ir oksido sluoksniui nuo metalų nuvalyti, matinio Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

Techninis aprašymas

Koto Ø	6 mm
Galvutės plotis	30 mm
maksimalus sūkių skaičius	9000 min ⁻¹
rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 min ⁻¹
Galvos Ø	60 mm
Šlifavimo priemonių kodas	ZA

Grūdėtumo palyginimas	280
Smulkumo laipsnis	glotnus
Produkto pavadinimo požymis	glotnus
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		