

**Garant**

**Šlifavimo ritinėlis Neaustinė šlifavimo medžiaga (ZA), glotnus, Galvos Ø × plotis: 80X50mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554908 80X50
GTIN	4062406272388
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduklė. Koto Ø 6 mm. Ypač patvari smulkios struktūros neaustinė medžiaga su cirkonio korundu (ZA). **Ideali aukštos kokybės plienui apdirbti.**

**Paskirtis:**

Nešvarumams ir oksido sluoksniui nuo metalų nuvalyti, matinio Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	80 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius	7000 min <sup>-1</sup>
Galvutės plotis	50 mm
Šlifavimo priemonių kodas	ZA

Grūdėtumo palyginimas	280
Smulkumo laipsnis	glotnus
Produkto pavadinimo požymis	glotnus
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		