

Garant GRIDLINE

Važiuklė Ready-to-go darbastaliams, Tipas: 1800**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927271 1800
GTIN	4062406272425
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos., nepalieka žymių, pilkos spalvos. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). 2K Haptoprene® rankena ant kėlimo ir nuleidimo įrenginio.

Tinka:

Nr. 927241 dyd. 1800/3, Nr. 927261 dyd. 1800/3.

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais.**

Pastaba:

Važiuklė netinkama papildymui. Darbastaliams su pavaža reikia viena ranka ištraukiamų stalčių. Netinkama darbastaliams su atviru korpusu.

Techninis aprašymas

maksimali važiuklės keliamoji galia	400 kg
Serija	Ready-to-go
Aukštis	200 mm
Plotis	1800 mm
Gylis	700 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm

Produkto rūšis

Mobilus modulis