

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G su durimis su kairine atrama, Stalčių aukštis / skaičius: 800**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927312 800
GTIN	4062406272487
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aliuminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Durys su kairine atrama.

Komplektacija:

Durų aukštis mm: 700

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	0
Durų aukštis	700 mm

Naudingas plotis	350 mm
Durų skaičius	1
Durelių naudingasis aukštis	700 mm
Naud. aukštis	700 mm
Aukštis	800 mm
Gylis	650 mm
Plotis	400 mm
Durų tvirtinimas	kairinis
Svoris	26,8 kg
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12	927094 12
Cinkuota lentyna Tipas 1	927515 1