

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G su durimis su kairine atrama, Stalčių aukštis / skaičius: 900**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927312 900
GTIN	4062406272494
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aliuminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Durys su kairine atrama.

Komplektacija:

Durų aukštis mm: 800

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbostaliams.

Techninis aprašymas

Durelių naudingasis aukštis	800 mm
Plotis	400 mm

Stalčių skaičius	0
Naudingas plotis	350 mm
Durų tvirtinimas	kairinis
Svoris	32,6 kg
Durų aukštis	800 mm
Naud. aukštis	800 mm
Aukštis	900 mm
Durų skaičius	1
Gylis	650 mm
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12	927094 12
Cinkuota lentyna Tipas 1	927515 1