

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G su durimis su kairine atrama / stalčiais, 12×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 800/2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Durys su kairine atrama.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75

Durų aukštis mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Plotis	400 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
Aukštis	800 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	150 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčių skaičius	2
Durelių naudingasis aukštis	525 mm
Durų skaičius	1
Stalčių naudingasis plotis G	12
Naudingas plotis	350 mm
Durų tvirtinimas	kairinis
Svoris	41,3 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Durų aukštis	525 mm
Gylis	650 mm
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Korpusas 16G su durimis, individualiam komplektavimui su stalčiais Aukštis / durų aukštis 800/525 mm	927422 800/525
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21