

**Šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 150, Galvos Ø × plotis: 20X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555035 20X30
GTIN	4027497608898
Produktų klasė	56L

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį. Plokštelės su klijuojamos priekiniu paviršiumi.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimas kiaurymėse, skersinėse kiaurymėse ir vamzdžių viduje. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie ruošinio skersmens. Radialinis naudojimas.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis	100 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 150
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		

Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	ribotai tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
sausasis	tinka