

**Šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 150, Galvos Ø × plotis: 15X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555035 15X30
GTIN	4027497608850
Produktų klasė	56L

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį. Plokštelės su klijuojamos priekiniu paviršiumi.

**Paskirtis:**

Užvartų nuėmimas kiaurymėse, skersinėse kiaurymėse ir vamzdžių viduje. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie ruošinio skersmens. Radialinis naudojimas.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	6 mm
maksimalus sūkių skaičius	18000 min <sup>-1</sup>
Bendras ilgis	100 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 150
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	ribotai tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
sausasis	tinka