



## LED prožektorius, Tipas: P4R



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Produktų klasė	04B

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiški kišeniniai prožektoriai pieštukinės formos arba kaip raktų pakabukas.

· **Pasirinktinai modelis su baterija arba akumuliatoriumi.**

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paausuoti, **aukštos kokybės lešiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su įkrovimo stotele ir USB įkrovikliu.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	P4R
Akumuliatoriaus įtampa	1,2 V
Akumuliatoriaus rūšis	Nikelio metalo hibridas
Šviesos srautas	120 lm
Svoris	60 g
Akumuliatoriaus talpa	0,9 Ah
Bendras ilgis	146 mm
Švietimo trukmė, 2 lygis	18 h

Advanced Focus System (AFS)	taip
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Švietimo trukmė	4 h
Akumuliatorių kiekis	2
Galvos Ø	15 mm
Šviesos srautas, 2 lygis	10 lm
IP apsaugos klasė	IP 54
ATEX zona	Nėra
Smart Light Technology (SLT)	ne
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

## Priedai

NiMH įkraunamų elementų komplektas įkrauti Tarptautinis dydis LR3	081575 LR3
NiMH įkraunamų elementų komplektas Tarptautinis dydis LR3	081570 LR3