

Pneumatinis hidraulinis aklinųjų kniedžių kniediklis, Tipas: RAC211



Užsakymo data

Užsakymo numeris	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Produktų klasė	72E

Aprašymas

Modelis:

Darbinis slėgis 6–7 bar. Nuimamas kniedžių surinkimo indas. Našus ir patikimas aklinųjų kniedžių kniediklis. Greitas ir saugus aklinųjų kniedžių apdirbimui su stipria griebtuvų sistema (kniedžių smaigaliai neslysta). Įvairiai nustatomas nusiurbimas, kad nulūžę kniedžių smaigaliai būtų pašalinti į surinkimo indą.

Tiekimo sudėtis:

Su antgaliais (tinkančiais plienui, nerūdijančiajam plienui, aliuminiui, variui): 2,4; 2,4-3,4 ir 4 mm. Antgalis (tinka aliuminiui): 4,8 mm. 1 butelis hidraulinės alyvos 50 ml.

Techninis aprašymas

aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki	4 mm
kniedėms iš aliuminio iki	4,8 mm
Svoris	1,4 kg
Oro sunaudojimas vienai kniedei	3,4 l
Prietaiso eiga	16 mm
maksimalus virbo Ø	2,5 mm

Žarnos jungtis	8 mm
Įmušimo jėga prie 6 bar	6600 N
Darbinis slėgis	6 - 7 bar
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis