

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm, Matavimo intervalas: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434004 25
GTIN	4062406272500
Produktų klasė	42C

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis kompaktiškos konstrukcijos indikatorius su ryškiu, skaitmeniniu ekranu.

- **Skaičiavimo krypties pakeitimas.**
- **Labai plonas korpusas.**

Detalus aprašymas:

Skaitmeninis kompaktiškos konstrukcijos indikatorius su ryškiu, skaitmeniniu ekranu.

Tiekimo sudėtis:

Su ąsos dangteliu ir 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Tvirtinimo koto Ø h7	8 mm
Matavimo jėga	0,8 – 1,7 N
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm

Korpuso Ø	58 mm
Kalibravimas	C1
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Korpuso storis	26 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,035 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2

Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm

434920 80