



LED kišeninis prožektorius Work su baterija, Tipas: P18R-WORK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paausuoti, **aukštos kokybės lešiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.

Ledlenser Work serijos itin patvarūs šviestuvai, skirti komerciniam naudojimui sudėtingomis sąlygomis.

- **Guminiai gaubtai ant lempos galvutės ir galinio dangtelio apsaugo nuo smūgių ir pažeidimų.**
- **Papildoma priekinė plokštelė apsaugo lešį nuo įbrėžimų.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu ir akumuliatoriumi.

Techninis aprašymas

Švietimo trukmė, 2 lygis	4,5 h
Šviesos srautas	2600 lm
Akumuliatoriaus talpa	3 Ah
IP apsaugos klasė	IP 54

Apšvietimo priemonės	LED modulis
Akumuliatorių kiekis	1
ATEX zona	Nėra
Šviesos srautas, 2 lygis	1000 lm
Švietimo trukmė	2,5 h
Galvos Ø	99 mm
Svoris	669 g
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Gamintojo pavadinimas	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	taip
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Bendras ilgis	183 mm
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	taip
Šviesos srautas, 3 lygis	30 lm
Švietimo trukmė, 3 lygis	70 h
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius