



LED kišeninis prožektorius Work su baterija, Tipas: P7R-WORK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišenių prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paausuoti, **aukštos kokybės lešiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.

Ledlenser Work serijos itin patvarūs šviestuvai, skirti komerciniam naudojimui sudėtingomis sąlygomis.

- **Guminiai gaubtai ant lempos galvutės ir galinio dangtelio apsaugo nuo smūgių ir pažeidimų.**
- **Papildoma priekinė plokštelė apsaugo lešį nuo įbrėžimų.**

Funkcija:

IP68: Yra apsauga nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį (nelaidus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu, kilpa ir įkrovimo bloku.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	900 lm
Bendras ilgis	170 mm
Šviesos srautas, 2 lygis	390 lm
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
ATEX zona	Nėra

Švietimo trukmė, 2 lygis	3,25 h
Advanced Focus System (AFS)	taip
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Smart Light Technology (SLT)	taip
Švietimo trukmė	2 h
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Gamintojo pavadinimas	P7R-WORK
Akumuliatoriaus talpa	4,8 Ah
Svoris	219 g
IP apsaugos klasė	IP 68
Galvos Ø	45 mm
Švietimo trukmė, 3 lygis	60 h
Šviesos srautas, 3 lygis	15 lm
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius