



## 6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Su TiN danga, Šešiabriaunis: 5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	643233 5
GTIN	4000896046935
Produktų klasė	630

### Aprašymas

#### Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**.

TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir apsauga nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

#### Paskirtis:

Puikiai tinka ilgalaikėms apkrovoms, pvz., serijiniam priveržimui.

#### Standartas:

**DIN 7422**

#### Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.

### Techninis aprašymas

Šešiabriaunis	5 mm
Ilgis	60 mm
Ø iš pavaros pusės	23 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	DIN 7422
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus

Modelis	Su TiN danga
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
su rutuline galvute	ne
su fiksavimo žiedu	ne
Produkto rūšis	Galvutė