

**6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Su TiN danga, Šešiabriaunis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	643233 12
GTIN	4000896046881
Produktų klasė	630

Aprašymas**Modelis:**

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**.

TiN dengtos geležtės puikiam sukibimui ir apsauga nuo dilimo. Optimali apsauga nuo korozijos.

Paskirtis:

Puikiai tinka ilgalaikėms apkrovoms, pvz., serijiniam priveržimui.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas. Geležtė iš specialaus plieno su TiN danga.

Techninis aprašymas

Ø iš pavaros pusės	24,6 mm
Šešiabriaunis	12 mm
Ilgis	60 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	DIN 7422
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas

Modelis	Su TiN danga
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
su rutuline galvute	ne
su fiksavimo žiedu	ne
Produkto rūšis	Galvutė