

**Perjungiamo terklė, 1/4", Tipas: 1/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Produktų klasė	630

**Aprašymas****Modelis:**

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatacavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešinę ar kairinę eigą.

**Standartas:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tinka:**

Rankinės pavaros galvutės.

**Techninis aprašymas**

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
visas ilgis	115 mm
Dantų skaičius	20
Darbinis kampas	18 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
su šarnyrine galvute	ne
su nulenkiama galvute	ne
su išmetikliu	ne
su kalimo funkcija	ne

su QuickRelease	ne
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos	ne
Sukama rankena	ne
Tvirtinimo kiaurymė rankenos gale	ne
Produkto rūšis	Terkšlė
USP1	galimybė perjungti
USP2	su rutuliniu fiksatoriumi, 18° darbinis kampas, 115 mm ilgio, galvutė poliruota