

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais, 46×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/0**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Naudojamas su stalčiais 46×24G.

Vėžimėliai 50×28G su 2 stabiliais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano dangą, fiksuojami. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fikساتorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai 24G rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Stalčių komplektas tik su Nr. 931454 arba Nr. 931456 (su atskirų stalčių išėmimu viena ranka).

Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia	600 kg
ComfortClose	ne
Stalčių skaičius	0
Svoris	81 kg

Ratukai nepalieka žymių	taip
Gylis	700 mm
Aukštis	885 mm
Ratuko Ø	125 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių bloko aukštis	700 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Naud. aukštis	600 mm
Durų skaičius	0
su pakeltu kraštu	taip
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
Plotis	1250 mm
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	46x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių
Matmenys G 50X28

951972 50X28