

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 20x20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 685/3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 20x20G.**

Montavimo vežimėlis 24x24G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rantytos gumos kilimėliu ir 2K-Haptoprene rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 100, 100, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Svoris	68 kg
Stalčių bloko naudingasis aukštis	400 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių skaičius	3
Plotis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	Tekinimo laikiklis
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Ratukai nepalieka žymių	taip
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Naud. aukštis	400 mm
Durų skaičius	0
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Aukštis	685 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
su pakeltu kraštu	taip
Ratuko Ø	125 mm
ComfortClose	ne
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	400 mm

Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 20	951020 20
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930534 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	930534 200
Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 685/0	930517 685/0
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 24X24	951972 24X24