

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 20x20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 685/4**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 20x20G.**

Montavimo vežimėlis 24x24G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 100, 100, 150

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75 kg

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100 %
 Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
 Stalčių naudingasis gylis G: Tekinimo laikiklis
 Aukštis: 685 mm
 Plotis: 600 mm
 Gylis: 600 mm
 Naud. aukštis: 400 mm
 Stalčių bloko aukštis: 500 mm
 Stalčių bloko naudingasis aukštis: 400 mm

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	125 mm
Stalčių bloko aukštis	500 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Durų skaičius	0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Gylis	600 mm
Aukštis	685 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	400 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	Tekinimo laikiklis
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Naud. aukštis	400 mm
Svoris	76 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Plotis	600 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių skaičius	4
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm

ComfortClose	ne
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
su pakeltu kraštu	taip
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	400 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 20	951020 20
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930534 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930534 150
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	930534 50

Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 685/0

930517 685/0

Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių
Matmenys G 24X24

951972 24X24