

Garant GRIDLINE

**Vežimėlis su stalčiais, 20×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka naudoti su stalčiais 20x20G.

Montavimo vežimėlis 24x24G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K-Haptoprene stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Galima naudoti tik stalčius Nr. 930534 (su atskirų stalčių fiksatoriumi).

**Techninis aprašymas**

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių bloko aukštis	700 mm

maksimali keliamoji galia	600 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti su pakeltu kraštu	taip
Plotis	600 mm
Durų skaičius	0
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
Gylis	600 mm
Stalčių skaičius	0
Aukštis	885 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Naud. aukštis	600 mm
Ratuko Ø	125 mm
ComfortClose	ne
Svoris	48 kg
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

---

**Priedai**

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 24X24	951972 24X24