

Garant GRIDLINE

**Vežimėlis su stalčiais, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka naudoti su stalčiais 36x24G.

Montavimo vežimėlis 40x28G su 2 fiksuotais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fikساتorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Galima naudoti tik stalčius Nr. 931354 arba Nr. 931356 (su atskirų stalčių fikساتoriumi).

**Techninis aprašymas**

Aukštis	885 mm
Gylis	700 mm
ComfortClose	ne
Stalčių skaičius	0

Stalčių bloko aukštis	700 mm
su pakeltu kraštu	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Ratuko Ø	125 mm
Svoris	76 kg
Durų skaičius	0
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1000 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Naud. aukštis	600 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

## Priedai

Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių  
Matmenys G 40X28

---

951972 40X28