

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais, 20×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 685/0**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Tinka naudoti su stalčiais 20x20G.

Montavimo vežimėlis 24x24G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K-Haptoprene stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Galima naudoti tik stalčius Nr. 930534 (su atskirų stalčių fiksatoriumi).

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	125 mm
Durų skaičius	0

Stalčių skaičius	0
Stalčių bloko naudingasis aukštis	400 mm
ComfortClose	ne
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
maksimali keliamoji galia	600 kg
Plotis	600 mm
Aukštis	685 mm
Svoris	44 kg
Ratukai nepalieka žymių	taip
Gylis	600 mm
su pakeltu kraštu	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Naud. aukštis	400 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	400 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Stumiamoji rankena Tipas 1	958490 1
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 24X24	951972 24X24