

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 26x20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930615 885/5
GTIN	4062406348755
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 26x20G.**

Montavimo vežimėlis 30x24G su 2 fiksuotais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fikсatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių skaičius	5
Naud. aukštis	600 mm
Stalčių bloko aukštis	700 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Gylis	600 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Durų skaičius	0
Svoris	106 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
su pakeltu kraštu	taip
Stalčių naudingasis plotis G	26
Plotis	750 mm
Aukštis	885 mm
ComfortClose	ne
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
maksimali keliamoji galia	600 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0

medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x20G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930634 150
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930634 75
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930634 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	930634 200
Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 885/0	930617 885/0
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 30X24	951972 30X24
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10