

Garant GRIDLINE

**Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 26x20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 26x20G.**

Montavimo vežimėlis 30x24G su 2 fiksuotais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

**Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 125, 300

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Durų skaičius	0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Gylis	600 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčių naudingasis plotis G	26
ComfortClose	ne
Stalčių bloko aukštis	700 mm
su pakeltu kraštu	taip
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių skaičius	4
Naud. aukštis	600 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Aukštis	885 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Plotis	750 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Svoris	95 kg
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne

medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x20G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

## Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930634 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930634 75
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	930634 125
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	930634 300
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 885/0	930617 885/0
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 30X24	951972 30X24
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10