

Garant GRIDLINE

**Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 26x24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 985/4****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 931145 985/4  |
| GTIN             | 4062406352646 |
| Produktų klasė   | 9GK           |

**Aprašymas****Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 26x24G.**

Montavimo vežimėlis 30x28G su 2 fiksuotais ir 2 nefiksuotais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

**Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| maksimali keliamoji galia | 600 kg |
|---------------------------|--------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| su pakeltu kraštu                                | taip               |
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 24                 |
| Stalčių bloko aukštis                            | 800 mm             |
| Atskirų stalčių fiksatorius                      | Darbas viena ranka |
| Svoris   | 115 kg             |
| ComfortClose                                     | ne                 |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius            | 2                  |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis                | 700 mm             |
| Stalčių naudingasis plotis G                     | 26                 |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg              |
| Gylis  | 700 mm             |
| Plotis   | 750 mm             |
| Durų skaičius                                    | 0                  |
| Ratukai nepalieka žymių                          | taip               |
| Stalčiaus naudingasis gylis                      | 600 mm             |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)            | 100 %              |
| Aukštis  | 985 mm             |
| Stabilių ratukų be stabdžių skaičius             | 2                  |
| Naud. aukštis                                    | 700 mm             |
| Stalčių skaičius                                 | 4                  |
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 26×24              |
| Stalčiaus naudingasis plotis                     | 650 mm             |
| Ratuko Ø   | 125 mm             |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti      | taip               |
| Modelis  | su ratukais        |
| Modelis  | su stalčiais       |
| Ištraukiamų lentynų skaičius                     | 0                  |
| Naudingasis aukštis stalčiams                    | 700 mm             |
| Korpusą atidaryti iš viršaus                     | ne                 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| medžiagos storis            | 1,2 mm   |
| Stalčių ištraukimas         | Ištraukimo fiksatorius   |
| Reguliuojamas aukštis kas   | 25 mm  |
| Cilindrinė spyna            | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 26x24G   |
| Produkto rūšis              | Montavimo vežimėlis  |

## Priedai

|  |              |
|--|--------------|
| Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 985/0                         | 931147 985/0 |
| Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 75 kg<br>Stalčių aukštis 125 mm | 931166 125   |
| Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 75 kg<br>Stalčių aukštis 200 mm | 931166 200   |
| Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 75 kg<br>Stalčių aukštis 300 mm | 931166 300   |
| Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 75 kg<br>Stalčių aukštis 75 mm  | 931166 75    |
| Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių<br>Matmenys G 30X28    | 951972 30X28 |