

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 20x24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/4**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 20x24G.**

Montavimo vežimėlis 24x28G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 125, 300

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių skaičius	4
Stalčių naudingasis plotis G	20
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
ComfortClose	ne
Ratuko Ø	125 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Naud. aukštis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Durų skaičius	0
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
su pakeltu kraštu	taip
maksimali keliamoji galia	600 kg
Svoris	98 kg
Plotis	600 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	24
Gylis	700 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių bloko aukštis	700 mm
Aukštis	885 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne

Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931046 75
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931046 100
Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 885/0	931027 885/0
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	931046 300
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	931046 125
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 24X28	951972 24X28