

Garant GRIDLINE

**Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 26x24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 685/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 26x24G.**

Montavimo vežimėlis 30x28G su 2 fiksuotais ir 2 nefiksuotais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksiatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

**Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
--------------------------------------	---

Svoris	89 kg
Stalčių skaičius	3
ComfortClose	ne
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Gylis	700 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
maksimali keliamoji galia	600 kg
Aukštis	685 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Naud. aukštis	400 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	400 mm
Plotis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Durų skaičius	0
Ratuko Ø	125 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
su pakeltu kraštu	taip
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Naudingasis aukštis stalčiams	400 mm
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0

medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

## Priedai

Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	931166 200
Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931166 100
Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 685/0	931147 685/0
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 30X28	951972 30X28