

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 36x20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930725 885/5
GTIN	4062406348762
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 36x20G.**

Montavimo vežimėlis 40x24G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fikساتorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
---------------------------------------	---

Svoris	131 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių skaičius	5
Stalčių naudingasis plotis G	36
ComfortClose	ne
Stalčių bloko aukštis	700 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Aukštis	885 mm
Gylis	600 mm
Plotis	1000 mm
su pakeltu kraštu	taip
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naud. aukštis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Ratuko Ø	125 mm
Durų skaičius	0
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G	36x20
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne

medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36x20G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930744 150
Stalčiai su atskiru stalčių užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930744 100
Stalčiai su atskiru stalčių užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930744 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiai su atskiru stalčių užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	930744 200
Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 885/0	930727 885/0
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 40X24	951972 40X24