

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 26x24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 985/7**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 26x24G.**

Montavimo vežimėlis 30x28G su 2 fiksuotais ir 2 nefiksuotais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
-----------------------------------	--------

Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis plotis G	26
Durų skaičius	0
Gylis	700 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plotis	750 mm
Stalčių bloko aukštis	800 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Naud. aukštis	700 mm
su pakeltu kraštu	taip
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
ComfortClose	ne
Stalčių skaičius	7
Ratukai nepalieka žymių	taip
Aukštis	985 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Ratuko Ø	125 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Svoris	144 kg
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0

medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 985/0	931147 985/0
Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931166 100
Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931166 150
Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931166 75
Stalčių bėgeliai(pora) Leistinoji apkrova 75 kg	939901 75
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 30X28	951972 30X28