

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 26x24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 685/4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	931145 685/4
GTIN	4062406352622
Produktų klasė	9GK

Aprašymas
PASTABA: galima pasirinkti spalvą
Modelis:
Pilnai surinkta su stalčiais 26x24G.

Montavimo vežimėlis 30x28G su 2 fiksuotais ir 2 nefiksuotais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75 kg

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100 %

Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka

Stalčių naudingasis gylis G: 26x24

Aukštis: 685 mm
 Plotis: 750 mm
 Gylis: 700 mm
 Naud. aukštis: 400 mm
 Stalčių bloko aukštis: 500 mm
 Stalčių bloko naudingasis aukštis: 400 mm

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Gylis	700 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Aukštis	685 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Ratuko Ø	125 mm
Stalčių skaičius	4
maksimali keliamoji galia	600 kg
Svoris	102 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Plotis	750 mm
su pakeltu kraštu	taip
Naud. aukštis	400 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių naudingasis gylis G	24
ComfortClose	ne

Stalčių bloko naudingasis aukštis	400 mm
Durų skaičius	0
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Naudingasis aukštis stalčiams	400 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Stalčiai, atrakinami viena ranka leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931166 150
Stalčiai, atrakinami viena ranka leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931166 100
Stalčiai, atrakinami viena ranka leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931166 50
Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 685/0	931147 685/0
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 30X28	951972 30X28