

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais 75 kg, 20x24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 20x24G.**

Montavimo vežimėlis 24x28G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Plotis	600 mm
Stalčių bloko aukštis	700 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Naud. aukštis	600 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčių skaičius	5
Stalčių naudingasis gylis G	24
su pakeltu kraštu	taip
Gylis	700 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
Aukštis	885 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Ratuko Ø	125 mm
Svoris	109 kg
Durų skaičius	0
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm

Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931046 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931046 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 885/0	931027 885/0
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931046 150
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka75 kg Stalčių aukštis 200 mm	931046 200