

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais, 26x24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 685/0**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Tinka naudoti su stalčiais 26x24G.

Montavimo vežimėlis 30x28G su 2 fiksuotais ir 2 nefiksuotais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Galima naudoti tik stalčius Nr. 931166 arba Nr. 931168 (su atskirų stalčių fiksatoriumi).

Techninis aprašymas

Ratuko Ø	125 mm
Gylis	700 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip

ComfortClose	ne
Stalčių bloko naudingasis aukštis	400 mm
Naud. aukštis	400 mm
su pakeltu kraštu	taip
Svoris	55 kg
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Stalčių skaičius	0
Aukštis	685 mm
Durų skaičius	0
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Plotis	750 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	400 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių
Matmenys G 30X28

951972 30X28