

Garant GRIDLINE

**Vežimėlis su stalčiais, 20x24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka naudoti su stalčiais 20x24G.

Montavimo vežimėlis 24x28G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fikساتorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Galima naudoti tik stalčius Nr. 931046 arba Nr. 931048 (su atskirų stalčių fikساتoriumi).

**Techninis aprašymas**

Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
su pakeltu kraštu	taip

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčių skaičius	0
Naud. aukštis	600 mm
Gylis	700 mm
ComfortClose	ne
Stalčių bloko aukštis	700 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Aukštis	885 mm
Durų skaičius	0
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Ratukai nepalieka žymių	taip
Svoris	54 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	600 mm
Ratuko Ø	125 mm
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

---

**Priedai**

---

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21

---

Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių  
Matmenys G 24X28

951972 24X28