

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 985/0**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Tinka naudoti su stalčiais 26x24G.

Montavimo vežimėlis 30x28G su 2 fiksuotais ir 2 nefiksuotais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Galima naudoti tik stalčius Nr. 931166 arba Nr. 931168 (su atskirų stalčių fiksatoriumi).

Techninis aprašymas

Gylis	700 mm
Durų skaičius	0

ComfortClose	ne
Ratukai nepalieka žymių	taip
Plotis	750 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naud. aukštis	700 mm
Ratuko Ø	125 mm
Svoris	65 kg
maksimali keliamoji galia	600 kg
su pakeltu kraštu	taip
Aukštis	985 mm
Stalčių skaičius	0
Stalčių bloko naudingasis aukštis	700 mm
Stalčių bloko aukštis	800 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių
Matmenys G 30X28

951972 30X28