

Garant GRIDLINE

**Vežimėlis su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 36x24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/5****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 931325 885/5  |
| GTIN             | 4062406352691 |
| Produktų klasė   | 9GK           |

**Aprašymas****Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 36x24G.**

Montavimo vežimėlis 40x28G su 2 fiksuotais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

**Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius            | 2                  |
| su pakeltu kraštu                                | taip               |
| ComfortClose                                     | ne                 |
| Stalčiaus naudingasis plotis                     | 900 mm             |
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 24                 |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg              |
| Plotis   | 1000 mm            |
| Stabilių ratukų be stabdžių skaičius             | 2                  |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis                | 600 mm             |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)            | 100 %              |
| Svoris   | 153 kg             |
| Gylis  | 700 mm             |
| Atskirų stalčių fiksatorius                      | Darbas viena ranka |
| maksimali keliamoji galia                        | 600 kg             |
| Stalčių naudingasis plotis G                     | 36                 |
| Ratuko Ø   | 125 mm             |
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 36×24              |
| Naud. aukštis                                    | 600 mm             |
| Durų skaičius                                    | 0                  |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti      | taip               |
| Stalčiaus naudingasis gylis                      | 600 mm             |
| Stalčių skaičius                                 | 5                  |
| Aukštis  | 885 mm             |
| Stalčių bloko aukštis                            | 700 mm             |
| Ratukai nepalieka žymių                          | taip               |
| Modelis  | su ratukais        |
| Modelis  | su stalčiais       |
| Naudingasis aukštis stalčiams                    | 600 mm             |
| Ištraukiamų lentynų skaičius                     | 0                  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Korpusą atidaryti iš viršaus | ne   |
| medžiagos storis             | 1,2 mm   |
| Stalčių ištraukimas          | Ištraukimo fiksatorius   |
| Reguliuojamas aukštis kas    | 25 mm  |
| Cilindrinė spyna             | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis  | 36x24G   |
| Produkto rūšis               | Montavimo vežimėlis  |

## Priedai

|  |              |
|--|--------------|
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21                                      | 914227 HU21  |
| Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm   | 931354 150   |
| Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm   | 931354 200   |
| Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm   | 931354 100   |
| Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm    | 931354 75    |
| Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 885/0                   | 931327 885/0 |
| Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 40X28 | 951972 40X28 |