

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 36x24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/7**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:****Pilnai surinkta su stalčiais 36x24G.**

Montavimo vežimėlis 40x28G su 2 fiksuotais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	7
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčių naudingasis gylis G	24
ComfortClose	ne
Durų skaičius	0
Aukštis	885 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naud. aukštis	600 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
su pakeltu kraštu	taip
Stalčių naudingasis plotis G	36
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Ratuko Ø	125 mm
Plotis	1000 mm
Svoris	176 kg
Gylis	700 mm
Stalčių bloko aukštis	700 mm
Ratukai nepalieka žymių	taip
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm

Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931354 75
Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931354 100
Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 885/0	931327 885/0
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 40X28	951972 40X28