

Garant GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 46×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931425 885/6
GTIN	4062406355418
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:****Kartu su stalčiais 46×24G.**

Vežimėliai 50×28G su 2 fiksuotais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, fiksuojami. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai 24G rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 50 mm arba 2G tinkleliu (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtina visiems vežimėliams.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

Techninis aprašymas

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
-----------------------------	--------------------

Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Ratuko Ø	125 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis plotis	1150 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Ratukai nepalieka žymių	taip
Durų skaičius	0
ComfortClose	ne
Aukštis	885 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių bloko aukštis	700 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
su pakeltu kraštu	taip
Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
Stalčių skaičius	6
Stalčių naudingasis plotis G	46
Stalčių naudingasis gylis G	46×24
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Plotis	1250 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	700 mm
Svoris	182 kg
Naud. aukštis	600 mm
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0

medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	46x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

Priedai

Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931454 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931454 75
Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 885/0	931427 885/0
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 50X28	951972 50X28