

Garant GRIDLINE

**Vežimėlis su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 46×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 885/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931425 885/8
GTIN	4062406352738
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:****Kartu su stalčiais 46×24G.**

Vežimėliai 50×28G su 2 fiksuotais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, fiksuojami. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rifliuotos gumos patiesalu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai 24G rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 50 mm arba 2G tinkleliu (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

**Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtina visiems vežimėliams.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Galima naudoti tik GridLine įstatomas skiriamąsias sieneles, kurių pločiai 2G, 4G, 6G, 8G, 10G arba 12 G.

**Techninis aprašymas**

Stalčių bloko naudingasis aukštis	600 mm
-----------------------------------	--------

Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Ratuko Ø	125 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Ratukai nepalieka žymių	taip
ComfortClose	ne
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Naud. aukštis	600 mm
Plotis	1250 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Aukštis	885 mm
Svoris	217 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčiaus naudingasis plotis	1150 mm
Stalčių skaičius	8
su pakeltu kraštu	taip
Stalčių bloko aukštis	700 mm
Stalčių naudingasis plotis G	46
Stalčių naudingasis gylis G	46×24
Gylis	700 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų skaičius	0
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne

medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	46x24G
Produkto rūšis	Montavimo vežimėlis

## Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiai su atskiru užraktuleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931454 75
Vežimėlis su stalčiais Stalčių aukštis mm / skaičius 885/0	931427 885/0
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 4-ių pusių Matmenys G 50X28	951972 50X28