

Garant**ZCMX 050202, Rūšis: HUZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268419 HUZ310
GTIN	4062406272876
Produktų klasė	21K

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 050202
Kietlydinys	HUZ310
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Danga	be dangos
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	N
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,3 mm
Tekinimo pastūma f	0,05 - 0,4 mm

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$

10 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui