


Garant**ZCMX 050202, Rūšis: HBZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Produktų klasė	21E

Aprašymas

ZCMX 050202 HBZ310 Kietlydinys: HBZ310

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

Danga	PVD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Kietlydinys	HBZ310
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 050202
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	10 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui