

**Garant****„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268408 20
GTIN	4062406272975
Produktų klasė	21X

**Aprašymas****Modelis:**Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.****Paskirtis:**

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

**Pastaba:**

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.**
- **Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).**
- **Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).**

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	46 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Koto ilgis L <sub>s</sub>	56 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Nominalus Ø D	20 mm
Ø d <sub>2</sub>	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 10..

Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	57,5 mm
Serija	„4 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis