

Garant

„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, kairinis, Ø DC: 20mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	268409 20
GTIN	4062406273019
Produktų klasė	21K

Aprašymas
Modelis:

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.**

Paskirtis:

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.
- Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).
- Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).

Techninis aprašymas

Koto ilgis L _s	56 mm
Nominalus Ø D	20 mm
Ø d ₂	32 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Naudingasis ilgis L ₁	46 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 10..

Iškyšos ilgis L _A	57,5 mm
Serija	„4 in 1“
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 43	269028 43
--	-----------