



Lenktas tiesinis šlifuoklis akumuliatorinis, Tipas: M12FDGA422



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

FUEL™ akumuliatorinis tiesinis šlifuoklis, **lenktas**, kompaktiškos formos (bendras ilgis 119 mm). **DRIVE-CONTROL** 4 lygių greičio nustatymas ir jautrus greičio reguliatorius.

Tiekimo sudėtis:

1 vnt. 2,0 / 1 vnt. 4,0 Ah akumuliatorių pakuotė, C12 C įkroviklis, po 1 vnt. 6 ir 8 mm spyruokliuojančią įvorę, krepšys.

Pastaba:

Tinkamus šlifavimo diskus (CER) rasite nuo Nr. 554012, glotniojo ir rupiojo valymo diskai Nr. 554050; 554051; 554054 ir 554055.

Techninis aprašymas

Svoris	0,8 kg
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 24500 min ⁻¹

Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 - 8 mm
Gamintojo pavadinimas	M12FDGA-422B
maksimalus disko Ø	50 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoכלis

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius M4B2/M12B2 Akumuliatoriaus tipas MB12	073814 MB12
Valymo diskas (A) Neaustinė medžiaga FINE	554055 FINE
Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas Grūdėtumo palyginimas 180	554042 180
Rupiojo valymo diskas (SiC) Neaustinė medžiaga CRS	554051 CRS
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Apvalus šepetys su kotu Žalvarinė viela 0,20 mm Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1 30X6 mm	574350 30X6
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M12NRG4	073839 M12NRG4
Valymo diskas (A) Neaustinė medžiaga MED	554055 MED
Rupiojo valymo diskas (SiC) Neaustinė medžiaga CRS	554050 CRS
Valymo diskas (A) Neaustinė medžiaga FINE	554054 FINE
Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1 30X6 mm	574000 30X6
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 50 mm	554093 50

Ličio jonų akumulatorius M12B6 Akumulatoriaus tipas MB12	073829 MB12
Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas Grūdėtumo palyginimas 280	554042 280
Ličio jonų akumulatorius M12B4 Akumulatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas Grūdėtumo palyginimas 100	554042 100
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo išorinis Ø 75 mm	554093 75
Valymo diskas (A) Neaustinė medžiaga MED	554054 MED